

Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasia SRBI-C2-N-1-P-C2

Ürün numarası: 8140400

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	köşeli
Standarda dayalı	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E232949
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçüm prensibi	endüktif
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı	1000 Hz
Maks. çıkış akımı DC	200 mA
Gerilim düşüşü	2.5 V
Artık akım	0 mA...0.5 mA
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Boşta çalışma akımı	22.5 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Giriş elektrik bağlantısı	Yaylı terminal
Elektrik bağlantısı çıkış	Yaylı terminal
Kablo çapı	1.5 mm...2.5 mm
Bağlanabilir iletken nominal kesiti	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	98 g
Gövde malzemesi	PBT

Özellik	Değer
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Çalışmaya hazır durumu göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Durum göstergesi	Sarı LED = Valf anahtarlama durumu Yeşil LED = çalışma voltajı göstergesi
Depolama sıcaklığı	-40 °C...85 °C
Koruma türü	IP67
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Kirlenme derecesi	3