


# Bağlantı kablosu NEBM-T12W4-R-5-LE4

Ürün numarası: 8140939

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                |
|---|--------------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61076-2-111                       |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucu ile                     |
| Ürün ağırlığı                                 | 410 g                                |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                   |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                             |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | açılı                                |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M12x1, EN 61076-2-111'e göre T kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 4                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Vida kilidi                          |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                       |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                                |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                              |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 4                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4                                    |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...60 V                           |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 5 A                                  |
| Aşırı gerilim direnci                         | 1.5 kV                               |
| Blendaj                                       | hayır                                |
| Kablo uzunluğu                                | 5 m                                  |
| Kablo özelliği                                | robotlar için uygun                  |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları         |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 30 mm                                |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 75 mm                                |
| Kablo çapı                                    | 7.5 mm                               |
| Kablo çapı toleransı                          | ± 0,2 mm                             |
| Kablo yapısı                                  | 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>             |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.75 mm <sup>2</sup><br>AWG19        |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--|
| Damar uçları                         | soyulmuş                                   |
| Koruma türü                          | IP67                                       |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                      |
| Ortam sıcaklığı                      | -40 °C...80 °C                             |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364 Zone III                         |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                |
| Kirlenme derecesi                    | 3  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 0 - korozyona maruziyet yok                |
| Kablo kılıfı malzemesi               | PVC  |
| Kablo kılıfının rengi                | siyah                                      |
| Gövde malzemesi                      | TPE-U(PUR)                                 |
| Gövde rengi                          | siyah                                      |
| Vidalı kilitleme malzemesi           | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | HNBR                                       |
| Fiş kontakları malzemesi             | Pirinç, altın kaplı                        |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PVC  |