

Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Ürün numarası: 8141660

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Bağlantı plakası valfi pilot kumandalı pistonlu popet valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	aksesuarlarla
Valf fonksiyonu	4/2 tek bobinli Fail safe
Çalışma şekli	çift etkili
Çalışma basıncı	0.33 MPa...0.8 MPa 3.3 bar...8 bar 47.85 psi...116 psi
Geri alma türü	mekanik yay
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1093 l/dak
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM NBR
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Yay malzemesi	yay çeliği
Ürün ağırlığı	880 g
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet