

Sonlama Plakası VABE-C13-100-F90-DU

Ürün numarası: 8141663

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	kısma olmadan değiştirilebilir akış yönü
Çalışma basıncı	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:7:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	645 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	Bağlantı plakası tasarımı, basınçlandırma
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, sürgülü eloksallı (20 µm)
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik