


Redüktör EMGA-40-A-G12-40P

Ürün numarası: 8141733

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	40 mm
Flanş büyüklüğü motor	40 mm
Dönme boşluğu	0.41 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	12:1
Maks. tahrik devri	18000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	20 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.048 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	32 Nm
Maks. verimlilik	94 %
Torsiyonel rijitlik	0.8 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	600 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	40G
Redüktör tahrik arayüzü	40P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu