


Redüktör
EMGA-60-P-G20-EAS-60
Ürün numarası: 8141737

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	60 mm
Flanş büyüklüğü motor	60 mm
Dönme boşluğu	0.2 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	20:1
Maks. tahrik devri	13000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	44 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.096 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	70 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Torsiyonel rijitlik	2.8 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	1100 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	60H
Redüktör tahrik arayüzü	60P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu