


Redüktör EMGA-60-A-G8-60P

Ürün numarası: 8141738

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------------|-------------------------|
| Flanş boyutu redüktör | 60 mm |
| Flanş büyüklüğü motor | 60 mm |
| Dönme boşluğu | 0.27 drc |
| Redüktör türü | Açısal dişli |
| Redüktör oranı | 8:1 |
| Maks. tahrik devri | 13000 1/dak |
| Redüktör çalışma sıcaklığı | -25 °C...90 °C |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Koruma türü | IP54 |
| Sürekli tahrik çıkış torku | 18 Nm |
| Redüktör kütle atalet momenti | 0.243 kgcm ² |
| Maks. tahrik çıkış torku | 29 Nm |
| Maks. verimlilik | 93 % |
| Torsiyonel rijitlik | 1.6 Nm/arcmin |
| Ürün ağırlığı | 1700 g |
| Redüktör tahrik çıkışı arayüzü | 60G |
| Redüktör tahrik arayüzü | 60P |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |