


## Redüktör EMGA-80-P-G20-EAS-80

Ürün numarası: 8141743

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                        | Değer                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| Flanş boyutu redüktör          | 80 mm                   |
| Flanş büyüklüğü motor          | 80 mm                   |
| Dönme boşluğu                  | 0.15 drc                |
| Redüktör türü                  | Planet dişli            |
| Redüktör oranı                 | 20:1                    |
| Maks. tahrik devri             | 7000 1/dak              |
| Redüktör çalışma sıcaklığı     | -25 °C...90 °C          |
| LABS uygunluğu                 | VDMA24364-B2-L          |
| Koruma türü                    | IP54                    |
| Sürekli tahrik çıkış torku     | 120 Nm                  |
| Redüktör kütle atalet momenti  | 0.406 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. tahrik çıkış torku       | 240 Nm                  |
| Maks. verimlilik               | 96 %                    |
| Torsiyonel rijitlik            | 10.4 Nm/arcmin          |
| Ürün ağırlığı                  | 2500 g                  |
| Redüktör tahrik çıkışı arayüzü | 80G                     |
| Redüktör tahrik arayüzü        | 80P                     |
| Malzeme hakkında not           | RoHS uyumlu             |