


Redüktör EMGA-80-A-G20-80P

Ürün numarası: 8141746

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	80 mm
Flanş büyüklüğü motor	80 mm
Dönme boşluğu	0.25 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	20:1
Maks. tahrik devri	7000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	120 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	1.013 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	192 Nm
Maks. verimlilik	93 %
Torsiyonel rijitlik	5.1 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	5000 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	80G
Redüktör tahrik arayüzü	80P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu