


Redüktör EMGA-80-P-G20-SAS-100

Ürün numarası: 8141752

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	80 mm
Flanş büyüklüğü motor	100 mm
Dönme boşluğu	0.15 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	20:1
Maks. tahrik devri	7000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	120 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.406 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	192 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Torsiyonel rijitlik	10.4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2800 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	80G
Redüktör tahrik arayüzü	100A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu