


Redüktör

EMGA-120-P-G12-SAS-140

Ürün numarası: 8141760

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	120 mm
Flanş büyüklüğü motor	140 mm
Dönme boşluğu	0.15 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	12:1
Maks. tahrik devri	6500 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	260 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	2.224 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	520 Nm
Maks. verimlilik	96 %
Torsiyonel rijitlik	22 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	9000 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	120G
Redüktör tahrik arayüzü	140A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu