


Redüktör EMGA-60-P-G8-SST-57

Ürün numarası: 8141764

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	60 mm
Flanş büyüklüğü motor	57 mm
Dönme boşluğu	0.17 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	8:1
Maks. tahrik devri	13000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	18 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.067 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	29 Nm
Maks. verimlilik	97 %
Torsiyonel rijitlik	2.4 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	60G
Redüktör tahrik arayüzü	57A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu