

Körleme B-M5-F1A

Ürün numarası: 8142288

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Varyantlar	Ana bileşen olarak bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmamalıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Nominal sıkma torku	1.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	-30 %
Ürün ağırlığı	1 g
Montaj türü	Alyan anahtarı SW2,5
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kör tapa malzemesi	Çelik, kimyasal olarak nikel kaplı
O-ring malzemesi	Paslanmaz çelik NBR