


Çift nipel
NPFC-DS-M5-G18-M
Ürün numarası: 8142591

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1 nominal sıkma torku	10.55 Nm
Pnömatik bağlantı 2 nominal sıkma torku	1.78 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	8.96 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC