

**Redüksiyon**  
**NPFC-RS-G1-G12-MF**  
Ürün numarası: 8142601

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1 nominal sıkma torku	62.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	134.79 g
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC