


Güç kaynađı CACN-11A-7-20-G2

Ürün numarası: 8149585

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deđer
Genişlik	96 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	179 mm
Montaj konumu	serbest konveksiyon
Birincil besleme	3 fazlı
Giriş akımı	1,7 - 2,1 A
Nominal çıkış gerilimi DC	48 V
Nominal çıkış akımı	20 A
Giriş gerilimi aralığı AC	400 V...500 V
Elektrik kesintisinde ara belleđe alma	25 ms
Şebeke frekansı	45 Hz...65 Hz
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre
LABS uygunluđu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-40 °C...85 °C
Bağıl nem	% 95
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	2500 g
Montaj türü	şapka raylı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu