

Kablo baęlantısı
NETC-M20-PBK-T14
Ürün numarası: 8151590

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Ortam sıcaklığı	-40 °C...100 °C
Koruma türü	IP66 IP68
Koruma türüne ilişkin not	30 dakika boyunca 5 bar'da IP68
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
Boyut	M20x1,5
Kablo çapı	4 mm...13 mm
Renk	siyah
Kablo baęlantısı malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Ürün ağırlığı	14 g
Hazne boyutu	1
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu