


Elektrik Bağlantı VABA-S6-1-PT

Ürün numarası: 8152353

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ters polarite koruması	Power System (PS) ve Power Load (PL) için ayrı
Maks. valf yeri sayısı	16
Maks. valf bobini sayısı	32
Baud hızı	38,4 kbit/s
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi, elektronik / sensörler	tipik olarak 30 mA
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi, yük	tipik olarak 30 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Artakalan dalgalanma	4 Vss
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	690 g
IO-Link, bağlantı teknolojisi	5 kutuplu cihaz
IO-Link, protokol versiyonu	Cihaz V 1.1
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Port class	Cihaz B
IO-Link, bağlantı noktası sayısı	Cihaz 1
IO-Link, işlem verileri genişliği çıkış	Cihaz 1-4 bayt
IO-Link, minimum çevrim süresi	Cihaz 3,2 ms
Maks. kablo uzunluğu	20 m
İletişim tipleri	IO-Link
İletkenin nominal kesiti	1 mm ²
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm