

Baęlantı seti
DADG-AK-G8-6-40
Ürün numarası: 8152359

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	6
Strok	40 mm
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	1 Nm
Sıkma torku toleransı	± %10
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	0.7 Nm
Ürün ağırlığı	5.4 g
Pnömatik bağlantı	M5
Adaptör malzemesi	Epoksi reçine
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Vida malzemesi	Çelik, kaplamalı