


**Baęlantı seti**  
**DADG-AK-G8-20-50**  
Ürün numarası: 8152391

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                               | Deęer                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Boyut                                 | 20                                                       |
| Strok                                 | 50 mm                                                    |
| Çalışma basıncı                       | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava           |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 1 - korozyona düşük maruziyet                            |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                           |
| Maks. sıkma torku                     | 3 Nm                                                     |
| Sıkma torku toleransı                 | ± %10                                                    |
| Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1 | 3 Nm                                                     |
| Ürün ağırlığı                         | 39.2 g                                                   |
| Pnömatik bağlantı                     | G1/8                                                     |
| Adaptör malzemesi                     | Epoksi reçine                                            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi     | FPM                                                      |
| Vida malzemesi                        | Çelik, kaplamalı                                         |