

## Sızdırmazlık halkası OL-M7

Ürün numarası: 8153155

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standarda dayalı                        | ISO 16030                                                         |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...3 MPa<br>-0.95 bar...30 bar<br>-13.775 psi...435 psi |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet                               |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Ortam sıcaklığı                         | -40 °C...100 °C                                                   |
| RT'de el ile çekme                      | evet                                                              |
| Nominal sıkma torku                     | 3 Nm                                                              |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                             |
| Ürün ağırlığı                           | 0.1 g                                                             |
| Pnömatik bağlantı                       | M7                                                                |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                       |
| Stoper malzemesi                        | Alüminyum                                                         |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi       | HNBR                                                              |