

Sızdırmazlık halkası OL-1

Ürün numarası: 8153156

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 16030
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...100 °C
RT'de el ile çekme	evet
Nominal sıkma torku	23 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	1.09 g
Pnömatik bağlantı	G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR