

Hortum
PUN-H-F-4X0,75-TBL
Ürün numarası: 8153382

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	16 mm
İç çap	2.6 mm
Min. bükme yarıçapı	8 mm
Uygulama notu	Baskısız hortum TPE-U eter bazlı
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 HB
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0084 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Renk	yarı saydam mavi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)