


**Hortum**  
**PUN-H-F-10X1,5-TBL**  
Ürün numarası: 8153403

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                 | 10 mm                                                                            |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı          | 52 mm                                                                            |
| İç çap                                  | 7 mm                                                                             |
| Min. bükme yarıçapı                     | 28 mm                                                                            |
| Uygulama notu                           | Baskısız hortum<br>TPE-U eter bazlı                                              |
| Hortum özellikleri                      | Enerji zincirleri için uygun                                                     |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)              |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 HB                                                                          |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| Temiz oda sınıfı                        | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Uygunluk Beyanı                                                             |
| Ortam sıcaklığı                         | -35 °C...60 °C                                                                   |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı             | 0.0461 kg/m                                                                      |
| Pnömatik bağlantı                       | dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için                                      |
| Renk                                    | yarı saydam mavi                                                                 |
| Shore sertliği                          | D 52 +/-3                                                                        |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                      |
| Hortum malzemesi                        | TPE-U(PU)                                                                        |