

**Hortum**  
**PUN-H-F-16X2,5-NT**  
Ürün numarası: 8153419

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                                      | Değer                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                                      | 16 mm                                                                            |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı                               | 88 mm                                                                            |
| İç çap                                                       | 11 mm                                                                            |
| Min. bükme yarıçapı                                          | 38 mm                                                                            |
| Uygulama notu                                                | Baskısız hortum<br>TPE-U eter bazlı                                              |
| Hortum özellikleri                                           | Enerji zincirleri için uygun                                                     |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                |
| Çalışma basıncına ilişkin not                                | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| İşletim ortamı                                               | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Oksijen<br>Su (sıvı, buzsuz)   |
| Yangın testi malzeme                                         | UL94 HB                                                                          |
| LABS uygunluğu                                               | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk                                              | bkz. Uygunluk Beyanı                                                             |
| Ortam sıcaklığı                                              | -35 °C...60 °C                                                                   |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı                                  | 0.122 kg/m                                                                       |
| Pnömatik bağlantı                                            | dış çapı Ø 16 mm olan soket bağlantısı için                                      |
| Renk                                                         | boyasız                                                                          |
| Shore sertliği                                               | D 52 +/-3                                                                        |
| Malzeme hakkında not                                         | RoHS uyumlu                                                                      |
| Hortum malzemesi                                             | TPE-U(PU)                                                                        |