


**Bobin**  
**VACF-B-E1-1**  
Ürün numarası: 8153947

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                         | Değer                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Çalıştırma türü                                 | elektrikli                                              |
| Montaj konumu                                   | herhangi bir                                            |
| Karşılık geldiği norm                           | IEC 61010-1                                             |
| Devreye girme süresi                            | 100%                                                    |
| Yalıtım maddesi sınıfı                          | H                                                       |
| Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı              | H                                                       |
| Bobin karakteristik değerleri                   | 24 V DC: 3,3 W                                          |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları             | +/- 10%                                                 |
| Ruhsat                                          | c UL us - Tanınan (OL)                                  |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                  | UL MH18122                                              |
| Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması | -20 - 50 °C                                             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                     |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Akışkan sıcaklığı                               | -20 °C...50 °C                                          |
| Koruma türü                                     | IP65                                                    |
| Ortam sıcaklığı                                 | -20 °C...60 °C                                          |
| Ürün ağırlığı                                   | 48,5 g                                                  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü            | Soket                                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi     | 9,4 mm endüstri standardına göre bağlantı şeması form C |
| Montaj türü                                     | tırıtklı somunlu                                        |
| Malzeme hakkında not                            | RoHS uyumlu                                             |
| Gövde malzemesi                                 | PA<br>Çelik                                             |
| Bobin malzemesi                                 | Bakır<br>Çelik<br>Termoplastik                          |
| Sargı malzemesi                                 | Bakır                                                   |