


Kapama plakası VABB-P19-16-T

Ürün numarası: 8154656

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Izgara ölçüsü	16 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vakum uygunluğu	evet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Nominal sıkma torku	0.75 Nm
Ürün ağırlığı	14.9 g
Elektrik bağlantısı	Eklenti
Montaj türü	geçiş deliği ve vida ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Gövde malzemesi	PA66-GF30