

Operatör Paneli CDPX-X-B-W-4

Ürün numarası: 8155213

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	147 mm
Montaj derinliği	29 mm
Yükseklik	107 mm
Uzunluk	34 mm
Maks. panel ön kalınlığı	5 mm
Gerçek zamanlı saat	Evet
Gerçek zamanlı saat sapması	25°C'de < 100 ppm
Renk sayısı	64 k
Gösterge	arka plan aydınlatması ile
Gösterge türü	TFT rengi
Gösterge özelliği	Dokunmatik ekran
Gösterge boyutu	4,3"
Yedek batarya	Süper kapasitör
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...32 V
Ekran çözünürlüğü	480x272 piksel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	0,25 A
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 85 yoğuşmayan
Koruma türü	IP20 IP66
Koruma türüne ilişkin not	Arka taraftaki IP20 Ön taraftaki IP66
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	Dikey montajda
Ürün ağırlığı	400 g

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	İletişim fonksiyonu RS232
Montaj türü	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ethernet arayüzü, bağlantı türü	Soket
Ethernet arayüzü, bağlantı teknolojisi	RJ45
Ethernet arayüzü, kutup/damar sayısı	8
Ethernet arayüzü, aktarım hızı	10/100 Mbit/sn
Ethernet arayüzü, işlev	Programlama
USB arayüzü, işlev	Dosya transferi
USB arayüzü, bağlantı türü	Soket
USB arayüzü, bağlantı teknolojisi	USB 2.0 tip A
Programlama yazılımı	Designer Studio
CPU verileri	256 MB RAM