

Operatör Paneli CDPX-X-E2-W-10-EX2

Ürün numarası: 8155221

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	265 mm
Montaj derinliği	17 mm
Yükseklik	138 mm
Uzunluk	34 mm
Maks. panel ön kalınlığı	17 mm
Gerçek zamanlı saat	Evet
Desteklenen PLC protokolleri	CODESYS 3.X ModbusRTU istemcisi ModbusRTU sunucusu ModbusTCP istemcisi ModbusTCP sunucusu
Gerçek zamanlı saat sapması	25°C'de < 100 ppm
Renk sayısı	16 M
Gösterge	arka plan aydınlatması ile
Gösterge türü	TFT rengi
Gösterge özelliği	Dokunmatik ekran
Gösterge boyutu	10,1"
Yedek batarya	şarj edilebilir lityum batarya
Ekran çözünürlüğü	1280x800 piksel
Elektrik güç tüketimi	14 W
Ruhsat	c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Bağıl nem	% 5 - 85 yoğuşmayan
Koruma türü	IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...55 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	Dikey montajda

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	1200 g
Montaj türü	VESA arayüzü
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ethernet arayüzü, bağlantı türü	Soket
Ethernet arayüzü, bağlantı teknolojisi	RJ45
Ethernet arayüzü, kutup/damar sayısı	8
Ethernet arayüzü, aktarım hızı	10/100 Mbit/sn
Ethernet arayüzü, işlev	Programlama PoE güç kaynağı
Ethernet arayüzü spesifikasyonu	IEEE 802.3 af/at
USB arayüzü, işlev	Dosya transferi
USB arayüzü, bağlantı türü	Soket
USB arayüzü, bağlantı teknolojisi	USB 2.0 tip A
Programlama yazılımı	Designer Studio
CPU verileri	1 GB RAM
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	Sınıf I, Böl. 2 (ABD)
Patlamaya karşı koruma	Sınıf I, Böl. 2 (ABD)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E239998 UL E245518