


Baęlantı kablosu NEBC-R3G8M22-P-5-N-S-R3G8

Ürün numarası: 8155228

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Karşılık geldięi norm	IEC 60603-7-3
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E239998
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün aęırlığı	440 g
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	RJ45
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	RJ45
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	Geçmeli kilit
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Blendaj	evet
Aktarma özellikleri	Kategori 5, EN 50173, D sınıfına göre Kategori 5, ISO/IEC 11801, D sınıfına göre
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özellięi	statik uygulamalar için
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	30 mm
Kablo çapı	5.5 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm

Özellik	Değer
Koruma türü	IP20 IP66 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet (monte edilmiş durumda)
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	siyah
Gövde malzemesi	PC
Gövde rengi	şeffaf
Vidalı kilitleme malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-V
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, nikel kaplı ve altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC