

Bobin
VACC-S13-18-K4-1U-KS4ME
Ürün numarası: 8156759

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, çıkış 1,8 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (KR) EPL GB (KR)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex ortam sıcaklığı	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ürün ağırlığı	330 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu