

**Bobin**  
**VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME**  
Ürün numarası: 8156760

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                 | Değer                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalıştırma türü                         | elektrikli                                                                                       |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                                                     |
| Anahtarlama konumu göstergesi           | hayır                                                                                            |
| Devreye girme süresi                    | 100%                                                                                             |
| Yalıtım maddesi sınıfı                  | H                                                                                                |
| Bobin karakteristik değerleri           | 110 V DC: 1,8 W<br>110 V AC: 40/65 Hz, çıkış 1,8 VA                                              |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları     | -% 15 / +% 10                                                                                    |
| AB dışında patlamaya karşı koruma onayı | EPL Db (KR)<br>EPL GB (KR)                                                                       |
| Patlamaya karşı koruma                  | Zone 1 (KR)<br>Zone 21 (KR)                                                                      |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X                                                                 |
| Ex ateşleme koruma sınıfı               | Ex e mb IIC T4, T5, T6                                                                           |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz          | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C                                                                    |
| Ex ortam sıcaklığı                      | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                                                                               |
| Koruma türü                             | IP65                                                                                             |
| Ürün ağırlığı                           | 330 g                                                                                            |
| Elektrik bağlantısı                     | Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5                                                        |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                                      |