


Eksenel Kit EAMM-A-D100-150A

Ürün numarası: 8157275

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	102 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	280 kgmm ²
Aktarılabılır tork	143 Nm
Ürün ağırlığı	3433 g
Aktüatör arayüz kodu	D100
Arayüz kodu motor In	140A 150A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu