


Baęlantı Plakası|Taban Plakası VMPA14-AP-4-EMM-8-SK

Ürün numarası: 8157745

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	65.5 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	14 mm
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	320 g
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm