

Y-Çabuk Bağlantı Elemanı NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10

Ürün numarası: 8158804

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Nominal genişlik	2.3 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Y şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Varyantlar	Ana bileşen olarak bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmamalıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2.1 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik