

Darbe emici bağlantısı DADP-ES-G8-25

Ürün numarası: 8159237

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Durdurma kolu
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. durdurma kuvveti	1100 N
Maks. sıkma torku	8.4 Nm
Sıkma torku toleransı	±% 20
Ürün ağırlığı	503 g
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kol malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Vida malzemesi	Çelik, galvanize