


Darbe Emici
DYEF-G8-S-M12-Y1
Ürün numarası: 8159475

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M12
Strok	1.2 mm
Sönümleme	metalik sabit durdurmasız esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	1.2 mm
Maks. sıkma torku	5 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.35 j
Ürün ağırlığı	41 g
Montaj türü	dişli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik