

Darbe emici
DYEF-G8-M5-Y1F
Ürün numarası: 8160235

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M5
Strok	2.8 mm
Sönümleme	metalik sabit durdurmalı esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	2.8 mm
Maks. sıkma torku	0.8 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.02 j
Ürün ağırlığı	7.6 g
Montaj türü	dişli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik