

Tek kullanımlık pipet ucu
DHAP-1000-TA1-P960R
Ürün numarası: 8160284

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hacim	1000 µl
Hazne boyutu	960
Tasarım	Festo'nun 20 ... 1000 µl tek kullanımlık pipet uçları için pipet ucu tutucusu
Paket tipi	Raf
Biyolojik yük	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl BSE / TSE: serbest DNA: < 32 pg insan DNA'sı DNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ Kunitz birimi/µl Endotoksin: ≤ 0.001 EU/mL RNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ Kunitz birimi/µl
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	5 °C...40 °C
Depolama sıcaklığı ile ilgili not	Ambalaj içinde kısa süreli nakliye için -25... 55 °C
Bağıl nem	10 - 90 % yoğuşmayan
Çevre koşulları	Atmosfer basıncı 80... 106 kPa
Ortam sıcaklığı	5 °C...40 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Pipet ucu malzemesi	PP