


Darbe emici DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

Ürün numarası: 8161526

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Strok	12 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	12 mm
Maks. durdurma kuvveti	1000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	12 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	36000 j
Maks. artık enerji	0.05 j
Geri getirme kuvveti	28 N
Min. itme kuvveti	100 N
Ürün ağırlığı	95 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize