


# Darbe emici DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

Ürün numarası: 8161528

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Strok	15 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	15 mm
Maks. durdurma kuvveti	2000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	40 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	64000 j
Maks. artık enerji	0.16 j
Geri getirme kuvveti	46 N
Min. itme kuvveti	160 N
Ürün ağırlığı	220 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize