


# Darbe emici DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9

Ürün numarası: 8161530

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	16 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	16 mm
Maks. durdurma kuvveti	3000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	70 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	92000 j
Maks. artık enerji	0.32 j
Gerçek getirme kuvveti	75 N
Min. itme kuvveti	260 N
Ürün ağırlığı	385 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize