


Darbe emici
DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9
Ürün numarası: 8161535

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Strok	25 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	25 mm
Maks. durdurma kuvveti	6000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	220 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	180000 j
Maks. artık enerji	2 j
Geri getirme kuvveti	150 N
Min. itme kuvveti	480 N
Ürün ağırlığı	1050 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Çelik, galvanize