


Basınçlı vakum üreticisi PGVA-2-P1V1-Q4-A

Ürün numarası: 8163214

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Yapılandırma desteği	Python komut dizisi
Gösterge	LED
Çıkış basıncı 1	-0.062 MPa
Çıkış basıncı 2	0.08 MPa
Standart debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1.2 l/dak
Ölçüler G x U x Y	169 mm x 208 mm x 55 mm
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Elektrik güç tüketimi	11 W
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Güç kaynağı, işlev	Yük ve fonksiyonel topraklama
Güç kaynağı, bağlantı türü	Soket
Güç kaynağı, bağlantı teknolojisi	Terminal şeridi
Güç/Güç kaynağı, kutup/damar sayısı	5
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 85
Ses gücü seviyesi	55 dB(A)
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	1.8 kg

Özellik	Değer
Elektrik kontrolü	entegre kumdanda
Montaj türü	dişi dış M4 ile
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Pnömatik bağlantı sayısı	2
Gövde rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, toz kaplı