

# Paralel kit EAMM-U-50-D32-40P-48

Ürün numarası: 8164734

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Boşta çalışma tahrik torku	0.01 Nm
Aktarılabılır tork	1 Nm
Ürün ağırlığı	479 g
Aktüatör arayüz kodu	D32B
Arayüz kodu motor In	40P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu