

Çatal mafsal CRSG-M4

Ürün numarası: 8165295

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M4
Montaj konumu	herhangi bir
Standarda dayalı	ISO 8140
Karşılık geldiği norm	DIN 71752
Dişli bağlantı	Dişi diş M4
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	8 g
Çatal mafsal malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sigorta malzemesi	yüksek alaşımlı çelik