


# Elektrik fişi

## NECL-S-L12G5-C2-Q10

Ürün numarası: 8166791

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                     | Değer                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Standarta dayalı                            | EN 61076-2-111                                          |
| Ruhsat                                      | c UL us - Tanınan (OL)                                  |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş              | UL E474609                                              |
| Montaj türü                                 | vidalanmış                                              |
| Kablo çıkışı                                | düz                                                     |
| Ürün ağırlığı                               | 42.89 g                                                 |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                | Güç kaynağı                                             |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım              | yuvarlak                                                |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü        | Soket                                                   |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | M12x1, EN 61076-2-111'e göre L kodlu                    |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı   | 5                                                       |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | Vidalı terminal                                         |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                 | 0 V...63 V                                              |
| Nominal çalışma gerilimi DC                 | 63 V                                                    |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi               | 16 A                                                    |
| Aşırı gerilim direnci                       | 1.5 kV                                                  |
| İzin verilen kablo çapı                     | 8 - 13 mm elektrik bağlantısı için 1                    |
| İletkenin nominal kesiti                    | 2.5 mm <sup>2</sup><br>AWG14                            |
| Bağlantı kesitine ilişkin not               | yüksük kullanıldığında maks. 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG16 |
| Koruma türü                                 | IP65<br>IP67                                            |
| Ortam sıcaklığı                             | -40 °C...105 °C                                         |
| LABS uygunluğu                              | VDMA24364-B2-L                                          |
| Malzeme hakkında not                        | RoHS uyumlu                                             |
| Kirlenme derecesi                           | 3                                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                 | 1 - korozyona düşük maruziyet                           |
| Gövde malzemesi                             | PA                                                      |
| Vidalı kilitleme malzemesi                  | Döküm çinko, nikel kaplı                                |
| Fiş kontakları malzemesi                    | Altın kaplı bakır alaşımı                               |