


Güç kaynağı soketi NECL-L12W5-C2-Q10

Ürün numarası: 8166794

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 61076-2-111
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E474609
Montaj türü	vidalanmış
Kablo çıkışı	açılı
Kablo çıkışına ilişkin not	72° döndürülebilir
Ürün ağırlığı	53.58 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-111'e göre L kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	5
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...63 V
Nominal çalışma gerilimi DC	63 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	16 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
İzin verilen kablo çapı	8 - 13 mm elektrik bağlantısı için 1
İletkenin nominal kesiti	2.5 mm ² AWG14
Bağlantı kesitine ilişkin not	yüksük kullanıldığında maks. 1,5 mm ² /AWG16
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...105 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Vidalı kilitleme malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı

Özellik	Değer
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı