


# Servo sürücü CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Ürün numarası: 8168593

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	10 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	155 g
Koruma türü	IP00
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Fieldbus bağlantısı	Ethernet
Dijital mantık giriş sayısı	9
Dijital mantık çıkış sayısı 24 V DC	19
Bus bağlantısı	Soket
Kontrol ünitesi işletim türü	Direkt işletim Referans sürüşü kumandalı işletim
Proses bağlantısı	Konumlandırma fonksiyonlu tahrikler
Çalışma gerilimi	20,4 - 30 V DC
Mantık beslemesi DC nominal gerilim	24 V
İzin verilen mantık gerilimi aralığı	±% 10
Anma gerilimi yük beslemesi DC	24 V
Yük beslemesi izin verilen aralık	± % 10
Çıkış başına akım yükü kapasitesi	4450 mA
Durum göstergeleri	LED (durum)
Ethernet, adet	1
Ethernet, desteklenen protokoller	TCP/IP
USB arayüzü	USB 2.0
Depolama ortamı	microSD
Toplam eksen sayısı	6
Kontrol yöntemleri	TCP/IP
Desteklenen kinematikler	X-Y-Z 3 eksenli portallar
Baud hızı	10/100 Mbit/sn
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet arayüzü	RJ 45 (kovan, 8 kutuplu)
Dijital mantık çıkışlarının özellikleri	yapılandırılabilir galvanik olarak ayrılmamış