

Plaka Baęlantı Takımı DADP-SP-G9-20-R

Ürün numarası: 8173535

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	20
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir.Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. durdurma kuvveti	300 N
Maks. sıkma torku	1.5 Nm
Sıkma torku toleransı	±% 15
Ürün ağırlığı	160 g
Montaj türü	Dięli üzerinden direkt sabitleme
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Vida malzemesi	Çelik